# コンクリート構造物の高耐久化

## ~ ダクタルフォームの製造と適用事例 ~

The Durability of a Concrete Structure is Raised by using "Ductal-Form".

中山 良直

Yoshinao NAKAYAMA

川田建設㈱環境事業推進部 技術課課長 柳原 英克

Hidekatsu YANAGIHARA

川田建設㈱北陸支店工事部 設計課課長 狩野 兼義

Kaneyoshi KANOU

川田建設㈱東京支店那須工場 製造課課長 鹿嶋 圭介

Keisuke KASHIMA

川田建設㈱環境事業推進部 技術課

ここ数年,国内において「ダクタル」を用いた構造物が徐々に増え始めています。その用途は,擁壁やケーブルピット蓋等工場2次製品,ルーバーやサンスクリーン等意匠性を重視される建築部材,高い耐久性が要求されるコンクリート構造物の表面被覆材,プレストレスを導入した歩道橋や道路橋といったように多岐にわたります。昨年には,土木学会から「設計・施工指針」、が刊行され,材料としての地位が確立しました。

「ダクタル」は、「高靭性セメント複合材料(Ductile Fiber Reinforced Cementitious Composites)」の1つに分類される高機能材料で、現在、当社では「ダクタル」を用いた製品や工法の商品化に取り組んでいます。そこで、本稿では「ダクタル」を用いた高耐久薄肉埋設型枠「ダクタルフォーム」に焦点を絞って、その特徴や製造方法、当社が提案しているコンクリート構造物への適用事例について紹介します。

#### ダクタルとは

「ダクタル」は、フランスのラファージュ、ブイーグ、ローディア・シミーの3社によって開発された「反応性 微粉末を使用した無機系複合材料(Reactive Powder Composite)」の商品名です。馴染みのある言葉に言い換えると、「超高強度繊維補強モルタル」です。フレッシュダクタルは、セメントや珪砂、シリカフューム等の反応性微粉末がブレンドされたダクタルプレミックス(粉体)に、専用の補強繊維と減水剤および水を加え、練り混ぜて製造します。


ダクタルプレミックスは,各種配合粒子が最密充填になるよう粒度調整されており,熱養生を行うことで,超低水比で緻密な硬化体が得られます。このため従来のコンクリートと比べ,高強度(圧縮強度200 MPa),高耐久性等,非常に高い性能を持つ新素材です。


また,高強度金属短繊維(または有機短繊維)を補強





ダクタルの構成材料





ダクタルの組成イメージ

ダクタルの切断面

材として添加するので,セメント系材料の弱点である引 張特性が改善され,基本的に鉄筋が不要です。

#### ダクタルフォームとは

「ダクタルフォーム」は、「ダクタル」を用いた高耐久 薄肉埋設型枠で、土木研究センターの審査証明<sup>2)</sup>を取得 しており、NETISにも登録されています。

### (1) ダクタルフォームの特徴

素材に起因する特徴として ~ が,工法の特徴として ~ 等が挙げられます。

高緻密な「ダクタル」が,コンクリートへの劣化 因子の浸入を遮断するので,耐久性能が高い。

耐摩耗性能や耐衝撃性能が高い。

高強度なので,部材厚を薄くできる。

凹凸形状(Pタイプ)や粗骨材埋込み(Kタイプ)加工の付着面がコンクリートとの一体性を確保する。

構造物に合わせた形状にでき,省力化施工が図られる。

これらの特徴を生かして,塩害・中性化・凍害・摩耗等の劣化作用を受けるコンクリート構造物(橋梁上下部工,桟橋,防波堤,ダム,水路等)の耐久性を高めるための表面被覆材として使用されます。

#### 材料物性値の比較

材料種別	圧縮強度 試験結果[MPa]	塩化イオン拡散 係数(cm²/year)	摩耗試験結果 ( ASTM-C779 )( mm )
Ductal-FM	210	0.002	1.06
花崗岩	190	-	1.80
コンクリート	36	2.606	8.00






ダクタルフォームの裏面形状

#### (2) ダクタルフォームの製造方法

「ダクタルフォーム」は、一般的なプレキャストコンクリート部材とほぼ同様の工程で製造しますが、フレッシュダクタルの練り混ぜや熱養生に特徴があります。フレッシュダクタルは、一般的には相反する流動性と粘性が共に高く、材料分離せずにセルフレベリング性状を示します。ただし、練り混ぜ過程において流動化する直前に粘性が高くなり、一時的にミキサに大きな負荷が生じるので、パワーのあるミキサが必要です。また、「ダクタル」の高性能は、熱養生を行うことによって引き出されますので、脱枠前の初期湿潤養生(35 ×36時間程度)に加え、2次養生(90 ×48時間程度)が必要です。



練り混ぜ中の性状変化


#### (3) ダクタルフォームの割付け

「ダクタルフォーム」の割付けは,対象構造物の種類や施工条件を考慮しつつ,版の大きさと厚さ,取付け方法,支保方法を検討し決定します。この時,「ダクタルフォーム」をできるだけ同一形状にすることや,施工が省力化となるよう取付け方法に留意します。

## RC**橋脚への適用**

構造物への適用事例の1つに,海上に新設される橋梁下部工のRC橋脚を対象に,フーチング天端から海上高さ2.0 mの範囲に高耐久性埋設型枠として「ダクタルフォーム」を用いるという事例があります。

この事例における「ダクタルフォーム」の使用目的は, 埋設型枠による施工の省力化と,日本海沿岸の厳しい波 浪による摩耗や海水による塩害からのコンクリート構造 部材の保護です。




完成予想CG(グレーの部分がダクタルフォーム)

### 砂防堰堤への適用

急流河川に建設されている砂防堰堤は,土砂災害防止を目的としていますが,砂礫が多く混入した流水によって水通し天端(提冠部)が摩耗されたり,また,土石流時の巨礫の衝突によって,激しく損傷を受けている場合があります。ある砂防堰堤の定点観測では,年間80 mmを超える摩耗損傷があったとの報告もあります。

そこで当社では、砂防堰堤の天端保護工の1つとして、耐摩耗性や耐衝撃性に優れた「ダクタルフォーム」を用いた工法を提案しています。また、砂防堰堤の新設時に有効な「ダクタルフォーム」を用いた自立式修景型枠ブロック工法も検討しています。



ダクタルフォームを用いた砂防堰堤の一例

#### おわりに

「ダクタルフォーム」を用いることによるコンクリート構造物の高耐久化は,環境負荷の低減やライフサイクルコストの節減に寄与できると考えられます。

一方,「ダクタル」の使用形態として「ダクタルフォーム」の他に「プレストレストダクタル」や押出し成形部材の「ダクタルEXTR」等の技術もあり,各々に異なる特色があります。当社は,関係するライセンスを整備し,これらの技術すべてに対応することができます。

これらの技術を単体もしくは組み合わせて効果的に構造物へ用いる工法や,「ダクタル」の持つ性能をより生かせる用途の開発が今後の課題です。

#### 参考文献

1)(社)土木学会:超高強度繊維補強コンクリートの設計・施工指針(案),2004.9.

2)(財)土木研究センター:建設技術審査証明報告書「ダクタルフォーム」, 2002.3.